

Maschera Malossi con lente specchiata rossa

Malossi Mask with Red Mirrored Lens


MALOSS



Caratteristiche Principali

- **Leggera e Regolabile:** con un peso di soli 126 grammi, è dotata di una banda elastica regolabile tramite una comoda fibbia. Regolata correttamente, la maschera rimarrà saldamente in posizione, anche durante movimenti improvvisi.
- **Mantenimento ottimale:** per garantire la massima durata e prestazioni, conserva la tua maschera in un ambiente privo di vapori organici, a una temperatura compresa tra i +5 ed i +30°. Dopo ogni utilizzo, pulisci la maschera con panni o tessuti morbidi e acqua tiepida. EVITA l'uso di solventi, poiché potrebbero comprometterne la resistenza.
- **Norme di sicurezza:** la maschera è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dalla Regolamentazione UE 2016/425.
- **Protezione meccanica:** la resistenza meccanica della maschera è stata testata e assomiglia a quella necessaria per proteggere gli occhi da impatti equivalenti a una pallina d'acciaio con diametro di 6 mm, alla velocità massima di 60 m/s. La distanza interpupillare della maschera è di 64 mm.
- **Marchi di qualità:** la maschera è marchiata con il nome del marchio Malossi, la norma di riferimento, il nome del modello, la caratteristica antiappannante e il marchio CE per la conformità europea.
- **Scadenza dei DPI:** La maschera ha una durata di 5 anni dalla data di acquisto. Nonostante la sua protezione aggiuntiva, l'uso di questa maschera non garantisce l'assenza di ferite in caso di impatto con oggetti duri o cadute.
- **Responsabilità:** Malossi non può essere ritenuta responsabile per eventuali lesioni durante l'uso della maschera. Ricorda sempre che correre in moto può comportare rischi, e la sicurezza è una priorità.

Key Features

- **Lightweight and Adjustable:** Weighing only 126 grams, it comes with an adjustable elastic band secured with a convenient buckle. When properly adjusted, the mask will stay firmly in place, even during sudden movements.
- **Optimal Maintenance:** To ensure maximum durability and performance, store your mask in an environment free from organic vapours, at temperatures between +5 and +30°C. After each use, clean the mask with soft cloths or tissues and lukewarm water. AVOID the use of solvents as they may compromise its strength.
- **Safety Standards:** The mask complies with the essential health and safety requirements outlined in EU Regulation 2016/425.
- **Mechanical Protection:** The mechanical resistance of the mask has been tested and is akin to that required to shield the eyes from impacts equivalent to a 6mm steel ball at a maximum speed of 60 m/s. The interpupillary distance of the mask is 64 mm.
- **Quality Marks:** The mask is branded with the Malossi logo, the reference standard, model name, anti-fog feature, and the CE mark for European conformity.
- **DPI Expiry Date:** The mask has a lifespan of 5 years from the date of purchase. Despite its additional protection, the use of this mask does not guarantee the absence of injuries in the event of impacts with hard objects or falls.
- **Liability:** Malossi cannot be held responsible for any injuries during the use of the mask. Always remember that riding a motorcycle can involve risks, and safety should be a top priority.

MADE IN ITALY



LAVAGGIO A MANO
IN ACQUA FREDDA
HAND WASH IN
COLD WATER



UTILIZZARE IL PANNO PER
PULIRE LE LENTI
REMEMBER TO USE THE
DELICATED CLOTH TO
CLEAN THE LENS



NO DETERGENTI
NO DETERGENTS



NO SAPONE
NEUTRO
NO NEUTRAL
SOAP

CATEGORIA DI FILTRO FILTER CATEGORY	MARCATURA MARK	TRASMITTANZA LUMINOSA LIGHT TRASMITTANCE	AVVERTENZA ADVERTISEMENT
--	---------------------------	---	-------------------------------------

FC: 2

2

18-43%

Non adatto alla guida notturna o
al crepuscolo.

Not suitable to night drive.

09/2023

Our Univers



malossi.com